




Y-haaroitin

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus	looginen JA-toiminto (AND)
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Suojausluokka	II
Maks. kuormitettavuus / moduli [A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...100
Huomautus / ympäristölämpötila	cULus: ...65 °C
Varastointilämpötila [°C]	-25...55
Varastointikosteus [%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan	1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Hyväksynät / testit

UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2
	Tiedostonumero UL	E191684

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	33,8
-----------	------



Y-haaroitin

ZDO2H040VAS0000-00STGH040VAS


Materiaalit	kotelo: PA Halogeniton; tiiviste: EPDM
Valukotelomateriaali	PA, Halogeniton
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------


Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA, Halogeniton; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Sähköinen liitäntä - uropistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA, Halogeniton; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm



Liitäntä

