




Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)

Suojausluokka

II

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

4

Maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

12

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...70

Ympäristölämpötila (liikkuva)

[°C]

-5...60



Haaroitusrasia

ZDO8H050VAS0015E19

Suojausluokka	IP 67; IP 68
---------------	--------------

Hyväksynnät / testit

UL-hyväksyntä	Enclosure type	Type 1
---------------	----------------	--------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	2875
Mitat	[mm]	22 x 54 x 127
Materiaalit		kotelo: PA
Haaroitusrasian porttimäärä		8
Liitintyyppi		M12

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Suojahatut: 2
	tarrat: 8

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 15 m, PVC, musta, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm





Liitäntä

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GN =	vihreä
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
RD =	punainen
VT =	violetti
WH =	valkoinen
YE =	keltainen