




Haaroitusrasia

ZDO8H050VAS000---KA



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	2
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	12; (...40 °C)
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80



Haaroitusrasia

ZDO8H050VAS000---KA

Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-5...60
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	404,5
Mitat [mm]	49,4 x 60 x 187
Materiaalit	kotelo: PBT-GF30
Haaroitusrasian porttimäärä	8
Liitintyyppi	M12

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Suojahatut: 2
	tarrat: 10
	asennustyökalu jousiliittimille


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------


Sähköinen liitäntä - Liitäntä

liittimet: 19 x ; Läpivientiholkki: PG11

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm



Liitäntä



Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M12; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm