




Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Maks. kuormitettavuus /
moduli

[A]

2

Maks.
kokonaiskuormitettavuus

[A]

12

Lähdöt


Sähköinen rakenne

PNP




Haaroitusrasia

ZDO8H050VAS000---KA

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-5...60
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	404,5
Mitat	[mm]	49,4 x 60 x 187
Materiaalit		messinki niklattu; kotelo: PBT-GF30
Haaroitusrasian porttimäärä		8
Liitintyyppi		M12
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Suojahatut: 2
		tarrat: 10
		asennustyökalu jousiliittimille
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - Liitäntä		
liittimet, signaali: 16 x 0,34...0,75 mm ² ; Läpivientiholkki: M20x1,5		
liittimet, Jännitesyöttö: 3 x 0,34...1,5 mm ²		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm		
		

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 8 x M12; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm