




## Y-haaroitin

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS



## Sovellutus

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                |

## Sähköiset tiedot

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Käyttöjännite [V]                  | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| Suojausluokka                      | II                                 |
| Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4                                  |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]  | 4                                  |

## Käyttöolosuhteet

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ympäristölämpötila [°C]                             | -25...100                   |
| Huomautus / ympäristölämpötila                      | cULus: ...65 °C             |
| Varastointilämpötila [°C]                           | -25...55                    |
| Varastointikosteus [%]                              | 10...100                    |
| Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Suojausluokka                                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Hyväksynät / testit

|               |                   |         |
|---------------|-------------------|---------|
| UL-hyväksyntä | Jännitesyöttö     | Class 2 |
|               | Tiedostonumero UL | E191684 |

## Mekaaniset tiedot

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Paino [g]   | 35,7                               |
| Materiaalit | kotelo: PA oranssi; tiiviste: EPDM |



## Y-haaroitin

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)


## Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl


## Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm




## Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



## Liitäntä



kytkentä IEC 61076-2-101 mukaan