




Esikytetty välikaapeli Contact-kotelolla

BasicCable/2 Modules



Sovellutus

Malli	Kytetty, BasicController-yksikölle, 2 x CR04xx
Sovellutus	Jännitesyöttö; CAN-väylä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
--------------------	------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	46,4
-------	-----	------

Huomautuksia

Huomautuksia	CAN-päätevastukset (120 ohm) on sisäänrakennettu standard timer -liitinkoteloihin
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC, musta, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20

Liitäntä

