




Esikytetty välikaapeli Contact-kotelolla

BasicCable/DisplayModules A



Sovellutus

Malli	Kytetty, BasicController-ja BasicDisplay-yksikölle, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Sovellutus	Jännitesyöttö; CAN-väylä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
--------------------	------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	62,2
-------	-----	------

Huomautuksia

Huomautuksia	CAN-päätevastus (120 ohm) on sisäänrakennettu standard timer -liitinkoteloon käyttö ainoastaan suojakotelon EC0402 kanssa
Pakkausyksikkö	1 kpl




Esikytetty välikaapeli Contact-kotelolla

BasicCable/DisplayModules A

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC, musta; 4 x 0,5 mm² / AWG 20

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
WH =	valkoinen