



Esikytetty välikaapeli Contact-kotelolla

BasicCable/DisplayModules B


Sovellutus

Malli	Kytetty, BasicController-ja BasicDisplay-yksikölle, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Sovellutus	Jännitesyöttö; CAN-väylä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
--------------------	------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	231,7
-------	-----	-------

Huomautuksia

Huomautuksia	CAN-päätevastukset (120 ohm) on sisäänrakennettu standard timer -liitinkoteloihin ja M12-liittimeen
Pakkausyksikkö	1 kpl




Esikytetty välikaapeli Contact-kotelolla

BasicCable/DisplayModules B

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, musta; 5 x 0,34 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
WH =	valkoinen

Pistokeliitäntä: 1 x M12