


Kytettävä urosliitinsarja liikkuvan kaluston ohjausjärjestelmille


BasicContact-Set/for CR0421

①




0,5...1,5 mm²

②




0,5...1,5 mm²




1,0...2,5 mm²

③




1,0...2,5 mm²

④




0,5...1,5 mm²




2,0...3,0 mm²

⑤



M6 (10 mm²)



M8 (10 mm²)

- 1 lattaliittimet 2,8 x 0,8 mm
- 2 lattaliittimet 6,3 x 0,8 mm
- 3 lattaliittimet 6,3 x 0,8 mm täysin eristetty
- 4 Koskettimet Kfz-sulakepitimille
- 5 Kaapelikenkä

Sovellutus

Malli

BasicRelay -yksikölle, hyödyntää kaikki kytkennät BasicRelay -yksikölle, CR0421

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

85,5

Mitat

[mm]

134,5 x 50,6 x 210



Kytkevä urosliitinsarja liikkuvan kaluston ohjausjärjestelmille

BasicContact-Set/for CR0421

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	naaraspuoliset lattaliittimet relekoskettimille: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm ²), DIN 46340
	naaraspuoliset lattaliittimet relekoskettimille: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm ²), DIN 46340
	naaraspuoliset lattaliittimet relekoskettimille: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²), DIN 46340
	naaraspuoliset lattaliittimet jännitteenjakajille: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm ²), täysin eristetty DIN 46245
	Koskettimet Kfz-sulakepitimille: 6 x 0,5...1,5 mm ²
	Koskettimet Kfz-sulakepitimille: 4 x 2,0...3,0 mm ²
	rengasliittimet jännitesyötölle: 1 x M6 (10 mm ²), DIN 46234
	rengasliittimet jännitesyötölle: 1 x M8 (10 mm ²), DIN 46234
	Mutterit: 1 x M6, galvanoitu ISO 4032
	Mutterit: 1 x M8, galvanoitu ISO 4032
Sähköinen liitäntä	
liittimet:	