




Kallistuskytkin

R360/INCLINATION SWITCH




Tuotteen ominaisuudet		
Mittausakselien lukumäärä		1; (Z)
Kallistuskulma-alue	[°]	1...-6
Kotelo		muovikotelo
Sovellutus		
Toimintaperiaate		staattinen
Toimintaperiaate		jalo metalli nesteen kanssa
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	8...30 DC
Maks. virrankulutus	[mA]	700
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Napaisuussuojaus		kyllä
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt		
Lähtösignaali		kytkinsignaali
Binäärilähtöjen lukumäärä		1
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Mittaus- / asettelualue		
KytKentäpistettä SP koskeva huomautus		KytKentäpiste (ON): 0° = horisontaalinen (absoluuttinen) asennuspaikka päästöPiste (OFF): -2...-5° (kaapeliulostulon vastapäiväinen liike) hystereesi SP ja RP: +/- 1°



Kallistuskytkin

R360/INCLINATION SWITCH

Mittausakselien lukumäärä		1; (Z)
Kallistuskulma-alue	[°]	1...-6
Tarkkuus / poikkeamat		
Tarkkuus	[°]	0,2
Toistotarkkuus	[°]	<0,2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-30...80
Varastointilämpötila	[°C]	-30...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
MTTF	[vuotta]	571
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	226,9
Kotelo		muovikotelo
Asennustapa		Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters
Mitat	[mm]	75 x 22 x 18
Asennusasento		horisontaalinen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 3,1 m, PVC		
Liitäntä		




L+	musta
L-	ruskea
Out	sininen

Kallistuskytkin

R360/INCLINATION SWITCH

kaaviot ja käyrät

Mess- und Montagerichtung



horizontale Einbaulage / Rotation um Z-Achse