




USB-liitäntäkaapeli

R360/Cable/PDM_NG-USB



Sovellutus

Erityispiirre	Suojattu kaapeli
Malli	prosessi- ja dialogimoduleille PDM360 NG
Sovellutus	USB-naarasliitin ohjauspaneli- ja kojelauta-asennukseen

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g] 93,55
-------	-----------

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	Suojahatut: IP 67, USB-liittimelle
--------------------	------------------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: B




USB-liitäntäkaapeli

R360/Cable/PDM_NG-USB

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1,5 m, PVC, musta, Ø 5 mm, suojattu; kierretty; 5 x 0,25 mm² / AWG 24

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x USB

