





Kaapeli pistokeliittimellä

Cable/Connecting/14p/2m



Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	8...32 DC
Käyttöolosuhteet		
Varastointilämpötila	[°C]	-40...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	147,3
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2,0 m, PUR, musta; 10 x 0,5 mm ²		






Kaapeli pistokeliittimellä

Cable/Connecting/14p/2m

Liitäntä



BN = ruskea
 BU = sininen
 GN = vihreä
 RD = punainen
 WH = valkoinen
 YE = keltainen