




Y-liitäntäkaapeli


Cable/Plug&Play/M12/0.6m



Sovellutus		
Malli		Sovituskaapeli
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	8...32 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...85
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	109
Materiaalit		kotelo: PBT musta; Naarasliitin: TPU oranssi; tiiviste: Viton
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä - C

Pistokeliitäntä: 1 x AMP-liitin, suora



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,6 m, PUR, musta, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm²

Kaapeli: 0,6 m, PUR, musta, Ø 4,9 mm; 3 x 0,5 mm²




Y-liitäntäkaapeli

Cable/Plug&Play/M12/0.6m


Kaapeli: 0,6 m; 2 x 0,5 mm²

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - A

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Sähköinen liitäntä - B

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

