


IO-Link -master / muunnin - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Tämä muunnin toimii ainoastaan yhdessä asianmukaisesti spesifioitujen ifm-antureiden kanssa (kts. laiteluettelo sivulla "Lataukset")



1 LED-merkkivalot



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	-------------------------------

Sovellutus

Malli	Integroitu IO-Link -master
-------	----------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Nimellisjännite DC	[V]	24
Virrankulutus	[mA]	< 30
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	0,83

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 2
-------------------------------	-------------------------------

Lähdöt

Analogialähtöjen lukumäärä	2	
Analogiavirtalähtö	[mA]	4...20
Maks. kuormitus	[Ω]	500



IO-Link -master / muunnin - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Tarkkuusanalogialähtö	[%]	0,25
-----------------------	-----	------

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link-versio	1.1
Porttimäärä, luokka A	1

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Varastointilämpötila	[°C]	-40...70
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva)
Suojausluokka		IP 67; IP 69K

Hyväksynyt / testit

MTTF	[vuotta]	254
UL-hyväksyntä	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Low Voltage / Limited Energy
	Tiedostonumero UL	E205959

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	91,45
Materiaalit		PA; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM


Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	tila	1 x LED, punainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Huomautuksia	Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.
Huomautuksia	Tämä muunnin toimii ainoastaan yhdessä asianmukaisesti spesifioitujen ifm-antureiden kanssa (kts. laiteluettelo sivulla "Lataukset")
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin



1	L+
2	ei käytössä
3	L-
4	IO-Link
5	ei käytössä



IO-Link -master / muunnin - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Sähköinen liitäntä - urospistoke



1	L+
2	analogialähtö 4...20 mA
3	L-
4	analogialähtö 4...20 mA