




Y-liitäntäkaapeli

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[M]

< 250 AC / < 300 DC

Suojausluokka

II

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...90



Y-liitäntäkaapeli

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-20...90
Varastointilämpötila	[°C]	-25...55
Varastointikosteus	[%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan		1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka		IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	1022,5
Valukotelomateriaali		TPU
Tiivistemateriaali		FKM

Huomautuksia

Huomautuksia	Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla
Pakkausyksikkö	1 kpl



Y-liitäntäkaapeli


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: M12; Valettu runko: TPU, oranssi; tiiviste: FKM

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: M12; Valettu runko: TPU, oranssi



Y-liitäntäkaapeli

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

kaaviot ja käyrät

Kuormitettavuuden alenema $I_{max} * 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Ympäristölämpötila [°C]

Y Virta [A]