


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS0002C04



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet;
Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Suojausluokka

III

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Huomautus /

ympäristölämpötila

cULus: ...75 °C

Ympäristölämpötila (liikkuva)

[°C]

-25...90

Huomautus /

ympäristölämpötila (liikkuva)

cULus: ...75 °C

Suojausluokka

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

20,8

Mitat

[mm]

15,5 x 15,5 x 45

Materiaalit

kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040MSS0002C04

Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	≥ 2 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm, suojattu; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa ei kytketty



Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen