


## Liitântäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSS0002C04



## Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet;  
Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Silikoni-vapaa

kyllä

## Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

&lt; 50 AC / &lt; 60 DC

Suojausluokka

III

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Huomautus /  
ympäristölämpötila

cULus: ...75 °C

Ympäristölämpötila (liikkuva)

[°C]

-25...90

Huomautus /  
ympäristölämpötila (liikkuva)

cULus: ...75 °C

Suojausluokka

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

## Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

92,2

Mitat

[mm]

26,5 x 15,5 x 36,5

Materiaalit

kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSS0002C04

|                                |                                          |                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa | min. 10 x kaapelin halkaisija                                                         |
|                                | Liikenopeus                              | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                | Taivutuskertojen lukumäärä               | ≥ 2 Mio.                                                                              |
|                                | Vääntörasitus                            | ± 180 °/m                                                                             |

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

### Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm, suojattu; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm;  
Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa ei kytketty



### Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BK = | musta         |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |
| WH = | valkoinen     |