

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSS0005C04



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet;
Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Suojausluokka

III

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Huomautus /
ympäristölämpötila

cULus: ...75

Ympäristölämpötila (liikkuva)

[°C]

-25...90

Huomautus /
ympäristölämpötila (liikkuva)

cULus: ...75

Suojausluokka

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

215,4

Mitat

[mm]

26,5 x 15,5 x 36,5

Materiaalit

kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSS0005C04

Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	≥ 2 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm, suojattu; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm;
Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa ei kytketty



Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen