



Y-liitäntäkaapeli ulkoista valaistusta varten

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	60 AC/DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	3
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-25...90
Varastointilämpötila	[°C]	-25...55
Varastointikosteus	[%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan		1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	76
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Haaroitusrasian porttimäärä		2
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä



Y-liitäntäkaapeli ulkoista valaistusta varten

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS


Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia

Huomautuksia	Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla
Pakkausyksikkö	1 kpl


Sähköinen liitäntä - urospistoke C

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiertysmomentti: 0,6...1,5 Nm; ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!



Sähköinen liitäntä

Liitäntä




**Y-liitäntäkaapeli ulkoista valaistusta varten**

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin AKaapeli: 0,4 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm;
ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!

**Sähköinen liitäntä - Naarasliitin B**Kaapeli: 0,4 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm;
ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!

