


Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTAN040MSS0010K04STGP040--S



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Malli	Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sovellutus	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	30 AC / 60 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	1,5

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-25...90
Suojausluokka	IP 65; IP 67; (M12 uros / RJ45 uros: IP 20)

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	639,8								
Valukotelomateriaali	TPU / PC								
Mutterin materiaali	messinki, niklattu								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	<table> <tr> <td>Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa</td><td>min. 10 x kaapelin halkaisija</td></tr> <tr> <td>Liikenopeus</td><td>maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Taivutuskertojen lukumäärä</td><td>> 3 Mio.</td></tr> <tr> <td>Vääntörasitus</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²	Taivutuskertojen lukumäärä	> 3 Mio.	Vääntörasitus	± 180 °/m
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija								
Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²								
Taivutuskertojen lukumäärä	> 3 Mio.								
Vääntörasitus	± 180 °/m								



Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTAN040MSS0010K04STGP040--S

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: D; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu;
 Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, vihreä, Ø 6,5 mm, suojattu; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x RJ45, suora; Valettu runko: PC; Koskettimet: kullattu

