

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH050MSD0002C05



Sovellutus

Erityispiirre	Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	CAN-väylä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	214,5								
Mitat [mm]	14,5 x 14,5 x 43,9								
Valukotelmateriaali	TPU								
Mutterin materiaali	messinki, niklattu								
Tiivistemateriaali	FKM								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	<table> <tr> <td>Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa</td><td>min. 10 x kaapelin halkaisija</td></tr> <tr> <td>Liikenopeus</td><td>maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Taivutuskertojen lukumäärä</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Vääntörasitus</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.	Vääntörasitus	± 180 °/m
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija								
Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²								
Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.								
Vääntörasitus	± 180 °/m								

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Liitäntäkaapeli naaras pistokkeella

ADOGH050MSD0002C05

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 8,4 mm, suojattu; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BU =	sininen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
screen =	vaippa