


Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTAH050MSD0005C05



Sovellutus		
Erityispiirre	Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa	
Sovellutus	CAN-väylä	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	498,4
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl



Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTAH050MSD0005C05

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 8,4 mm, suojattu; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BU =	sininen
RD =	punainen
WH =	valkoinen
screen =	vaippa