


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH050MSE0005C05



Sovellutus

Erityispiirre	Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	CAN-väylä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	32 DC; (johtimet 4+5: 5 V)
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4; (johtimet 4+5: 0,05 A)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	490,05								
Mitat [mm]	38 x 15,5 x 31,5								
Valukotelmateriaali	TPU								
Mutterin materiaali	messinki, niklattu								
Tiivistemateriaali	FKM								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	<table> <tr> <td>Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa</td><td>min. 10 x kaapelin halkaisija</td></tr> <tr> <td>Liikenopeus</td><td>maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Taivutuskertojen lukumäärä</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Vääntörasitus</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²	Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.	Vääntörasitus	± 180 °/m
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija								
Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²								
Taivutuskertojen lukumäärä	> 5 Mio.								
Vääntörasitus	± 180 °/m								

Huomautuksia

Huomautuksia	CAN-päätevastus (120 Ω) on sisäänrakennettu M12-pistokeliittimeen.
--------------	--



Liitäntäkaapeli naaraspistoikkeella

ADOAH050MSE0005C05

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 8,4 mm, suojattu; punainen / musta: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + valkoinen / sininen: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + vaippa: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Liitäntä



BK = Johdinvärit :
 BU = musta
 RD = sininen
 WH = punainen
 screen = valkoinen
 vaippa