

# EVC07A



## Liitântäkaapeli

VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT



| Sovellutus                        |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre                     | Halogeniton; Kullatut koskettimet                           |
| Maalinkestävyys                   | kyllä                                                       |
| Sähköiset tiedot                  |                                                             |
| Käyttöjännite [V]                 | < 60 AC/DC                                                  |
| Suojausluokka                     | II                                                          |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 2                                                           |
| Käyttöolosuhteet                  |                                                             |
| Ympäristölämpötila [°C]           | -20...60                                                    |
| Suojausluokka                     | IP 67; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 68 / IP 69K) |
| Hyväksynät / testit               |                                                             |
| Hyväksyntä                        | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U                    |
| ATEX-merkintä                     | Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67        |
| Mekaaniset tiedot                 |                                                             |
| Paino [g]                         | 115,3                                                       |
| Mitat [mm]                        | 31 x 15,5 x 36,5                                            |
| Materiaalit                       | kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM                          |
| Mutterin materiaali               | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)                          |
| Huomautuksia                      |                                                             |
| Pakkausyksikkö                    | 1 kpl                                                       |

## Liitäntäkaapeli

VDOAH040VAT0002H04STAH040VAT

### Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu;  
 Kiristysmomentti: 1,2...1,5 Nm



### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Liitäntä



### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu;  
 Kiristysmomentti: 1,2...1,5 Nm

