


EVC10A



Liitäntäkaapeli

VDOAH040VAT00,6H04STAH040VAT



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton; Kullatut koskettimet

Maalinkestävyys

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 60 AC/DC

Suojausluokka

II

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-20...60

Suojausluokka

IP 67; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 68 / IP 69K)

Hyväksynnit / testit

Hyväksyntä

BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U

ATEX-merkintä

Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

70,5

Mitat

[mm]

31 x 15,5 x 36,5

Materiaalit

kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

EVC10A



Liitäntäkaapeli

VDOAH040VAT00,6H04STAH040VAT

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu;
Kirstysmomentti: 1,2...1,5 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,6 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu;
Kirstysmomentti: 1,2...1,5 Nm

