


EVC11A



Liitäntäkaapeli

VDOAH040VAT0001H04STAH040VAT



Sovellutus	
Erityispiirre	Halogeniton; Kullatut koskettimet
Maalinkestävyys	kyllä
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	< 60 AC/DC
Suojausluokka	II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	2
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-20...60
Suojausluokka	IP 67; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 68 / IP 69K)
Hyväksynyt / testit	
Hyväksyntä	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX-merkintä	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	84,1
Mitat [mm]	31 x 15,5 x 36,5
Materiaalit	kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Liitäntäkaapeli

VDOAH040VAT0001H04STAH040VAT

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu;
Kirstysmomentti: 1,2...1,5 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu;
Kirstysmomentti: 1,2...1,5 Nm

