


EVC17A



Liitântäkaapeli urospistokkeella

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D



Sovellutus	
Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet
Silikoni-vapaa	kyllä
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	< 60 AC/DC
Suojausluokka	II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	2
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-20...60
Suojausluokka	IP 67; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 68 / IP 69K)
Hyväksynyt / testit	
Hyväksyntä	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX-merkintä	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	357,5
Materiaalit	kotelo: TPU oranssi
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl



Liitäntäkaapeli urospistokkeella

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu;
Kirstystymomentti: 1,2...1,5 Nm



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen