


## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH046VAS0025P04



## Sovellutus

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
| Sovellutus     | elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat                                |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                                                             |

## Sähköiset tiedot

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]                 | 10...36 DC |
| Suojausluokka                     | II         |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4          |

## Lähdöt

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Sähköinen rakenne | PNP |
|-------------------|-----|

## Käyttöolosuhteet

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ympäristölämpötila [°C]            | -25...100                   |
| Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | 5...100                     |
| Suojausluokka                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaaniset tiedot

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Paino [g]                      | 770,3                                  |
| Mitat [mm]                     | 15,5 x 15,5 x 45                       |
| Materiaalit                    | kotelo: PP Halogeniton; tiiviste: EPDM |
| Mutterin materiaali            | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)     |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä                                  |



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH046VAS0025P04

|                                |                                         |                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | Taivutussäde liikkuissa sovellutuksissa | min. 10 x kaapelin halkaisija                                                         |
|                                | Liikenopeus                             | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                | Taivutuskertojen lukumäärä              | > 1 Mio.                                                                              |
|                                | Vääntörasitus                           | ± 180 °/m                                                                             |

### Näytöt / käyttöelementit

|        |              |                    |
|--------|--------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanosoitus | 4 x LED, keltainen |
|        | käyttö       | 2 x LED, vihreä    |

### Huomautuksia


|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

### Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 25 m, MPPE, Halogeniton, oranssi, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



### Liitäntä



### Johdinvärit

|    |           |
|----|-----------|
| BK | musta     |
| BN | ruskea    |
| BU | sininen   |
| WH | valkoinen |