




Liitântäkaapeli

VDOAH040VAP0010P04STAH040VAP



| Sovellutus                                          |      |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre                                       |      | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
| Sovellutus                                          |      | elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat                                |
| Silikoni-vapaa                                      |      | kyllä                                                                             |
| Sähköiset tiedot                                    |      |                                                                                   |
| Käyttöjännite                                       | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                               |
| Suojausluokka                                       |      | II                                                                                |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus                       | [A]  | 4                                                                                 |
| Käyttöolosuhteet                                    |      |                                                                                   |
| Ympäristölämpötila                                  | [°C] | -25...100                                                                         |
| Ympäristölämpötila (liikkuva)                       | [°C] | 0...100                                                                           |
| Varastointilämpötila                                | [°C] | -25...55                                                                          |
| Varastointikosteus                                  | [%]  | 10...100                                                                          |
| Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                               |
| Suojausluokka                                       |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                       |
| Mekaaniset tiedot                                   |      |                                                                                   |
| Paino                                               | [g]  | 685                                                                               |
| Mitat                                               | [mm] | 35,5 x 15,5 x 38                                                                  |
| Materiaalit                                         |      | PP Halogeniton; tiiviste: EPDM                                                    |
| Valukotelomateriaali                                |      | PP                                                                                |
| Mutterin materiaali                                 |      | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)                                                |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa                      |      | kyllä                                                                             |



## Liitäntäkaapeli

VDOAH040VAP0010P04STAH040VAP

|                                |                                          |                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa | min. 10 x kaapelin halkaisija                                                         |
|                                | Liikenopeus                              | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                | Taivutuskertojen lukumäärä               | > 1 Mio.                                                                              |
|                                | Vääntörasitus                            | ± 180 °/m                                                                             |

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

### Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm



### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 10 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,2 mm )

### Liitäntä



### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

