




## Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTAN040VAS0,25P04STAN040VAS



## Sovellutus

|                |                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
| Malli          | Ethernet-kaapeli, D-koodattu                                                                        |
| Sovellutus     | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat      |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                                                                               |

## Sähköiset tiedot

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Käyttöjännite [V]                 | 30 AC / 60 DC |
| Suojausluokka                     | III           |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4             |

## Käyttöolosuhteet

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ympäristölämpötila [°C]            | -25...100                   |
| Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | 0...80                      |
| Suojausluokka                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaaniset tiedot

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Paino [g]                      | 52                                 |
| Mitat [mm]                     | 35,5 x 15,5 x 38                   |
| Materiaalit                    | PP Halogeniton                     |
| Valukotelomateriaali           | PP                                 |
| Mutterin materiaali            | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä                              |



## Ethernet-liitäntäkaapeli

VSTAN040VAS0,25P04STAN040VAS

|                                |                                          |                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa | min. 15 x kaapelin halkaisija                                                         |
|                                | Liikenopeus                              | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                | Taivutuskertojen lukumäärä               | > 1 Mio.                                                                              |
|                                | Vääntörasitus                            | ± 180 °/m                                                                             |

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,25 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 6,5 mm, suojattu; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

## Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 2 x M12, kulmamalli; koodaus: D; Valettu runko: PP; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty



## Liitäntä

