


EVF570



Kytkestävä liitin

SDOAH050VASFKPG



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus	elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 AC/DC
Suojausluokka	II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...100
Varastointilämpötila [°C]	-25...55
Varastointikosteus [%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan	1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	42
Valukotelomateriaali	PA 6.6
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Tiivistemateriaali	EPDM

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------



Kytettävä liitin


SDOAH050VASFKPG

Sähköinen liitäntä


ruuviliittimet: 0,25...1 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA 6.6, harmaa; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L);
tiiviste: EPDM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!



Liitäntä



	Johdinvärit
BK	musta
BN	ruskea
BU	sininen
GY	harmaa
WH	valkoinen
	värit DIN EN 60947-5-2 mukaan