




Y-liitäntäkaapeli

YDOAH040VAS0005P04STGH050VAS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 AC/DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...100
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	5...100
Varastointilämpötila	[°C]	-25...55
Varastointikosteus	[%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan		1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Hyväksynnät / testit

UL-hyväksyntä	Ta	65 °C
---------------	----	-------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	334
Valukotelmateriaali		PP
Mutterin materiaali		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Tiivistemateriaali		EPDM



Y-liitäntäkaapeli

YDOAH040VAS0005P04STGH050VAS

Haaroitusrasian porttimäärä	2	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 2 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PP, harmaa; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PP, harmaa; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm



Liitäntä

