

Y-liitäntäkaapeli

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Suojausluokka	II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
-------------------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...100
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	5...100
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Hyväksynyt / testit

UL-hyväksyntä	Ta	65 °C
---------------	----	-------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	98
Valukotelomateriaali	PP
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Tiivistemateriaali	EPDM
Haaroitusrasian porttimäärä	2



Y-liitäntäkaapeli

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 1 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PP, harmaa; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm



Sähköinen liitäntä

Liitäntä





Y-liitäntäkaapeli

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 2 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PP, musta, läpikuultava; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

