



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH030ZDB0005E03



Sovellutus		
Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa	
Silikoni-vapaa	kyllä	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	5...70
Varastointilämpötila	[°C]	-25...55
Varastointikosteus	[%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan		1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	173,3
Mitat	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiaalit		kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH030ZDB0005E03

Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	1 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 5 m, PVC, musta, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Liitäntä



BK = Johdinvärit :
 BN = musta
 BU = ruskea
 sininen