



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040ZDB0005E04



| Sovellutus                                          |      |                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre                                       |      | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
| Silikoni-vapaa                                      |      | kyllä                                                                |
| Sähköiset tiedot                                    |      |                                                                      |
| Käyttöjännite                                       | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                  |
| Suojausluokka                                       |      | II                                                                   |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus                       | [A]  | 4                                                                    |
| Käyttöolosuhteet                                    |      |                                                                      |
| Ympäristölämpötila                                  | [°C] | -25...70                                                             |
| Ympäristölämpötila (liikkuva)                       | [°C] | 5...70                                                               |
| Varastointilämpötila                                | [°C] | -25...55                                                             |
| Varastointikosteus                                  | [%]  | 10...100                                                             |
| Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                  |
| Suojausluokka                                       |      | IP 65; IP 67                                                         |
| Mekaaniset tiedot                                   |      |                                                                      |
| Paino                                               | [g]  | 179,4                                                                |
| Mitat                                               | [mm] | 15,5 x 15,5 x 45                                                     |
| Materiaalit                                         |      | kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM                                   |
| Mutterin materiaali                                 |      | messinki, niklattu                                                   |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa                      |      | kyllä                                                                |



## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH040ZDB0005E04

|                                |                                         |                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | Taivutussäde liikkuissa sovellutuksissa | min. 10 x kaapelin halkaisija                                                         |
|                                | Liikenopeus                             | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                | Taivutuskertojen lukumäärä              | 1 Mio.                                                                                |
|                                | Vääntörasitus                           | ± 180 °/m                                                                             |

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PVC, musta, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



### Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BK = | musta         |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |
| WH = | valkoinen     |