



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040VAS0060E04



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [M]	< 250 AC / < 300 DC
Suojausluokka	II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...100
Huomautus / ympäristölämpötila	cULus: ...50
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	5...100
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)	cULus: ...50
Varastointilämpötila [°C]	-25...55
Varastointikosteus [%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan	1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	2190
Valukotelomateriaali	PVC
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)



Liitântäkaapeli naaraspistoikkeella

ADOAH040VAS0060E04

Tiivistemateriaali	EPDM
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa
	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus
	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä
	> 1 Mio.
	Vääntörasitus
	± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitântä

Kaapeli: 60 m, PVC, oranssi, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PVC, oranssi; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Liitântä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen