




## Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH043VAS0015E04



### Sovellutus

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
| Sovellutus     | elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat                   |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                                                |

### Sähköiset tiedot

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]                 | 10...36 DC |
| Suojausluokka                     | II         |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4          |

### Lähdöt

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Sähköinen rakenne | PNP |
|-------------------|-----|

### Käyttöolosuhteet

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Ympäristölämpötila [°C]                   | -25...100                   |
| Huomautus / ympäristölämpötila            | cULus: ...50                |
| Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]        | 5...100                     |
| Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva) | cULus: ...50                |
| Suojausluokka                             | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Hyväksynnät / testit

|               |       |
|---------------|-------|
| MTTF [vuotta] | 20027 |
|---------------|-------|

### Mekaaniset tiedot

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Paino [g]  | 561,5              |
| Mitat [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |



## Liitántäkaapeli naaraspistoikkeella

ADOAH043VAS0015E04

|                                |                                                 |                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaalit                    | kotelo: PVC musta, läpikuultava; tiiviste: EPDM |                                                                                       |
| Mutterin materiaali            | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)              |                                                                                       |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä                                           |                                                                                       |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | Taivutussäde liikkuissa sovellutuksissa         | min. 10 x kaapelin halkaisija                                                         |
|                                | Liikenopeus                                     | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                | Taivutuskertojen lukumäärä                      | > 1 Mio.                                                                              |
|                                | Vääntörasitus                                   | ± 180 °/m                                                                             |

### Näytöt / käyttöelementit

|        |             |                    |
|--------|-------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanositus | 2 x LED, keltainen |
|        | käyttö      | 1 x LED, vihreä    |

### Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|


### Sähköinen liitanta

Kaapeli: 15 m, PVC, oranssi, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


### Sähköinen liitanta - Naarasliitin

Pistokeliitanta: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu;

Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



### Liitanta



|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BK = | musta         |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |
| WH = | valkoinen     |