


Liitäntäkaapeli

VDOG F030VAS00,6E03STGF030VAS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 50 AC / < 60 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Huomautus / ympäristölämpötila	cULus: ...50
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	5...80
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)	cULus: ...50
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	37,6
Mitat [mm]	10 x 10 x 36
Materiaalit	kotelo: PVC oranssi; tiiviste: EPDM
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä



Liitântäkaapeli

VDOGF030VAS00,6E03STGF030VAS

Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitântä - urospistoke


Pistokeliitântä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,3...0,5 Nm



Sähköinen liitântä

Kaapeli: 0,6 m, PVC, oranssi, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitântä



Sähköinen liitântä - Naarasliitin

Pistokeliitântä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,3...0,5 Nm

