


## Liitântäkaapeli urospistokkeella

ASTAF030VAS0002E03



## Sovellutus

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
| Sovellutus     | elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat                    |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                                                |

## Sähköiset tiedot

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Käyttöjännite [V]                 | < 50 AC / < 60 DC |
| Suojausluokka                     | III               |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3                 |

## Käyttöolosuhteet

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Ympäristölämpötila [°C]                   | -25...80                    |
| Huomautus / ympäristölämpötila            | cULus: ...50 °C             |
| Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]        | 5...80                      |
| Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva) | cULus: ...50 °C             |
| Suojausluokka                             | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaaniset tiedot

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Paino [g]                      | 79,1                               |
| Mitat [mm]                     | 25 x 10 x 25,5                     |
| Materiaalit                    | kotelo: PVC oranssi                |
| Mutterin materiaali            | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä                              |



## Liitântäkaapeli urospistokkeella

ASTAF030VAS0002E03

|                                |                                          |                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa | min. 10 x kaapelin halkaisija                                                         |
|                                | Liikenopeus                              | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                | Taivutuskertojen lukumäärä               | > 1 Mio.                                                                              |
|                                | Vääntörasitus                            | ± 180 °/m                                                                             |

### Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

### Sähköinen liitântä

Kaapeli: 2 m, PVC, oranssi, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Sähköinen liitântä - urospistoke

Pistokeliitântä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,3...0,5 Nm



### Liitântä

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK =  
 BN =  
 BU =

Johdinvärit :  
 musta  
 ruskea  
 sininen