



Y-liitäntäkaapeli

YDOAH040VAS0002E04STGH050VAS



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus		elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[M]	< 60 AC/DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Kokonaiskuormitettavuus (UL)	[A]	3
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...100
Huomautus / ympäristölämpötila		cULus: ...50
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	5...100
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)		cULus: ...50
Varastointilämpötila	[°C]	-25...55
Varastointikosteus	[%]	10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan		1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	193,2



Y-liitäntäkaapeli

YDOAH040VAS0002E04STGH050VAS

Valukotelomateriaali	PVC								
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)								
Tiivistemateriaali	EPDM								
Haaroitusrasian porttimäärä	2								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä								
Käyttö energiansiirtoketjuissa	<table> <tr> <td>Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa</td><td>min. 10 x kaapelin halkaisija</td></tr> <tr> <td>Liikenopeus</td><td>maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Taivutuskertojen lukumäärä</td><td>> 1 Mio.</td></tr> <tr> <td>Vääntörasitus</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²	Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.	Vääntörasitus	± 180 °/m
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija								
Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²								
Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.								
Vääntörasitus	± 180 °/m								

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC, oranssi, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 2 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PVC, oranssi; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC, oranssi; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Y-liitäntäkaapeli

YDOAH040VAS0002E04STGH050VAS

Liitäntä

