


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF040SCS0010T04



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	hitsaussovellutukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 50 AC / < 60 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Huomautus / ympäristölämpötila	cULus: ...85 °C
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-25...90
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)	cULus: ...85 °C
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	287,5
Mitat [mm]	19 x 10 x 25,5
Materiaalit	kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM
Mutterin materiaali	messinki, tarttumaton
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAF040SCS0010T04

Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 10 m, PUR, Halogeniton, harmaa, Ø 4,5 mm; ei säteilytetty (kierrätettävissä); hitsauskipinänkestävä; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: messinki, tarttumaton; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,3...0,5 Nm



Liitäntä



BK = Johdinvärit :
 BN = musta
 BU = ruskea
 sininen