


Liitântäkaapeli

VDOG F040SCS0003T04STGH040SCS



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	hitsaussovellutukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [M]	< 50 AC / < 60 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...90
Huomautus / ympäristölämpötila	cULus: ...75
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]	-25...90
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)	cULus: ...75
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	109
Materiaalit	kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM
Mutterin materiaali	messinki, tarttumaton
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä



Liitäntäkaapeli

VDOG F040SCS0003T04STGH040SCS

Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s ²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m

Huomautuksia

Huomautuksia	ilman tarrapidikkeitä
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, tarttumaton; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 3 m, PUR, Halogeniton, harmaa, Ø 4,5 mm; ei säteilytetty (kierrätettävissä); hitsauskipinänkestävä; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, tarttumaton; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,3...0,5 Nm

