




## Liitäntäkaapeli

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS



## Sovellutus

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
| Sovellutus     | hitsaussovellutukset                                                              |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                                                             |

## Sähköiset tiedot

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]                 | 10...36 DC |
| Suojausluokka                     | II         |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4          |

## Lähdöt

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Sähköinen rakenne | PNP |
|-------------------|-----|

## Käyttöolosuhteet

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Ympäristölämpötila [°C]                   | -25...90                    |
| Huomautus / ympäristölämpötila            | cULus: ...75                |
| Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C]        | -25...90                    |
| Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva) | cULus: ...75                |
| Suojausluokka                             | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaaniset tiedot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Paino [g]           | 56                    |
| Mitat [mm]          | 15,5 x 15,5 x 49,5    |
| Valukotelmateriaali | TPU                   |
| Mutterin materiaali | messinki, tартtumaton |



## Liitäntäkaapeli

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiivistemateriaali             | FKM                                                                                   |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä                                                                                 |
| Käyttö energiansiirtoketjuissa | Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa                                              |
|                                | min. 10 x kaapelin halkaisija                                                         |
|                                | Liikenopeus                                                                           |
|                                | maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                | Taivutuskertojen lukumäärä                                                            |
|                                | > 2 Mio.                                                                              |
|                                | Vääntörasitus                                                                         |
|                                | ± 180 °/m                                                                             |

### Näytöt / käyttöelementit

|        |              |                    |
|--------|--------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanosoitus | 2 x LED, keltainen |
|        | käyttö       | 1 x LED, vihreä    |

### Huomautuksia

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Huomautuksia   | kahdella 30 mm pituisella tarrapidikkeellä |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl                                      |

### Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, tarttumaton; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,6 m, PUR, Halogeniton, oranssi, Ø 4,9 mm; ei säteilytetty (kierrätettävissä); hitsauskipinänkestävä; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Liitäntä





## Liitäntäkaapeli

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS

### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta, läpikuultava; Lukitus: messinki, tarttumaton; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

