




Induktiivinen anturi

IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA



Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		komplementti
Tuntoetäisyys	[mm]	50
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	92 x 80 x 40
Sovellutus		
Erityispiirre		tarttumaton
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Virrankulutus	[mA]	20; (24 V)
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		komplementti
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250
Kytkenätaajuus DC	[Hz]	70
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä



Induktiivinen anturi

IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	50
Toimintaetäisyys	[mm]	0...40,5; (uppoasennettu tavalliseen teräkseen (ST37))
Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,85 / messinki: 0,48 / alumiini: 0,46 / kupari: 0,38
Hystereesi	[% Sr:stä]	3...20
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-15...15
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[vuotta]	1162
UL-hyväksyntä	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Class 2
	Tiedostonumero UL	E174191
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	422,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus sallittu
Asennustapa		kisko; (TH35 (EN 60715))
Mitat	[mm]	92 x 80 x 40
Materiaalit		PPE tarttumaton; messinki valkopronssipäällystetty; sinkkipainevalu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Sulkutulppa: 1
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospisto		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		

Induktiivinen anturi

IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA

Liitäntä

