



Induktiivinen anturi

IFB2004BAROG/UP/2LED/3M/PH

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: IFS725

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	4
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M12 x 1 / L = 40

Sovellutus

Erityispiirre	Pidennetty tuntoetäisyys; Optinen säätöapu
---------------	--

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	ei

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	5
Minimikuormitus [mA]	5
Maks. vuotovirta [mA]	1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
KytKentätaajuus DC [Hz]	110
Oikosulkusuojaus	ei



Induktiivinen anturi

IFB2004BAROG/UP/2LED/3M/PH

Ylikuormitussuojaus		ei	
Tunnistusalue			
Tuntoetäisyys	[mm]	4	
Todellinen tuntoetäisyys Sr	[mm]	4 ± 10 %	
Toimintaetäisyys	[mm]	0...3,25	
Pidennetty tuntoetäisyys		kyllä	
Tarkkuus / poikkeamat			
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3	
Hystereesi	[% Sr:stä]	3...15	
KytKentäpisteen liukuma		-10...10	
	[% Sr:stä]		
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70	
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	1671	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	89,2	
Kotelo		kierremalli	
Asennus		uppoasennus sallittu	
Mitat	[mm]	M12 x 1 / L = 40	
Kierremerkintä		M12 x 1	
Materiaalit		messinki valkopronssipäällystetty; PBT	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, punainen
		Tilanosoitus	1 x LED, vihreä
Optinen säätöapu		kyllä	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	

IF5740




Induktiivinen anturi

IFB2004BAROG/UP/2LED/3M/PH

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 3 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Liitäntä



BK =

Johdinvärit :
musta