


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IF5333

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



#### Tuotteen ominaisuudet

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Sähköinen rakenne  | PNP         |
| Lähtötoiminto      | avautuva    |
| Tuntoetäisyys [mm] | 4           |
| Kotelo             | kierremalli |
| Mitat [mm]         | M12 x 1     |

#### Sähköiset tiedot

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]  | 10...55 DC |
| Virrankulutus [mA] | 7; (24 V)  |
| Suojausluokka      | II         |
| Napaisuussuojaus   | ei         |

#### Lähdöt


|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP      |
| Lähtötoiminto                                 | avautuva |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 1,5      |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 400      |
| Kyt kentätaajuus DC [Hz]                      | 300      |
| Oikosulkusuojaus                              | ei       |
| Ylikuormitussuojaus                           | ei       |



## Induktiivinen anturi

IFA3004-APOG

| Tunnistusalue                               |            |                                                                                 |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tuntoetäisyys                               | [mm]       | 4                                                                               |
| Todellinen tuntoetäisyys Sr                 | [mm]       | 2 ± 10 %                                                                        |
| Toimintaetäisyys                            | [mm]       | 0...1,6                                                                         |
| Tarkkuus / poikkeamat                       |            |                                                                                 |
| Korjauskerroin                              |            | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
| Hystereesi                                  | [% Sr:stä] | 3...15                                                                          |
| Kytkeänpisteen liukuma                      | [% Sr:stä] | -10...10                                                                        |
| Käyttöolosuhteet                            |            |                                                                                 |
| Ympäristölämpötila                          | [°C]       | -25...80                                                                        |
| Suojausluokka                               |            | IP 67                                                                           |
| Mekaaniset tiedot                           |            |                                                                                 |
| Kotelo                                      |            | kierremalli                                                                     |
| Asennus                                     |            | uppoasennus ei sallittu                                                         |
| Mitat                                       | [mm]       | M12 x 1                                                                         |
| Kierremerkintä                              |            | M12 x 1                                                                         |
| Materiaalit                                 |            | messinki niklattu; PBT                                                          |
| Tarvikkeet                                  |            |                                                                                 |
| Toimitettavat osat                          |            | lukkomutterit: 2                                                                |
| Huomautuksia                                |            |                                                                                 |
| Pakkausyksikkö                              |            | 1 kpl                                                                           |
| Sähköinen liitäntä                          |            |                                                                                 |
| Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> |            |                                                                                 |
| Liitäntä                                    |            |                                                                                 |



Johdinvärit :

BN = ruskea

BU = sininen

BK = musta