


## Induktiivinen anturi

IF-3004-BNOG/ 6m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Tuotteen ominaisuudet

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Sähköinen rakenne  | NPN              |
| Lähtötoiminto      | avautuva         |
| Tuntoetäisyys [mm] | 4                |
| Kotelo             | kierremalli      |
| Mitat [mm]         | M12 x 1 / L = 71 |

## Sähköiset tiedot

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]  | 10...55 DC |
| Virrankulutus [mA] | 7; (24 V)  |
| Suojausluokka      | II         |
| Napaisuussuojaus   | ei         |

## Lähdöt

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Sähköinen rakenne                             | NPN      |
| Lähtötoiminto                                 | avautuva |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 1        |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 400      |
| KytKentätaajuus DC [Hz]                       | 700      |
| Oikosulkusuojaus                              | ei       |
| Ylikuormitussuojaus                           | ei       |

## Tunnistusalue

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Tuntoetäisyys [mm]               | 4        |
| Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 2 ± 10 % |
| Toimintaetäisyys [mm]            | 0...1,6  |

## Tarkkuus / poikkeamat

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Korjauskerroin                     | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
| Hystereesi [% Sr:stä]              | 1...15                                                                          |
| KytKentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10                                                                        |

## Käyttöolosuhteet


|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
|-------------------------|----------|



## Induktiivinen anturi

IF-3004-BNOG/ 6m

|                                 |                         |                    |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Suojausluokka                   | IP 67                   |                    |
| Mekaaniset tiedot               |                         |                    |
| Kotelo                          | kierremalli             |                    |
| Asennus                         | uppoasennus ei sallittu |                    |
| Mitat [mm]                      | M12 x 1 / L = 71        |                    |
| Kierremerkintä                  | M12 x 1                 |                    |
| Materiaalit                     | PBT                     |                    |
| Näytöt / käyttöelementit        |                         |                    |
| Näyttö                          | Tilanosoitus            | 1 x LED, keltainen |
| Tarvikkeet                      |                         |                    |
| Toimitettavat osat              | lukkomutterit: 2        |                    |
| Huomautuksia                    |                         |                    |
| Pakkausyksikkö                  | 1 kpl                   |                    |
| Sähköinen liitäntä              |                         |                    |
| Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |                         |                    |
| Liitäntä                        |                         |                    |



BN =           Johdinvärit :  
 BU =           ruskea  
 BK =           sininen  
                   musta