


## Induktiivinen anturi

IGA2008-ABOW

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IG0012

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



## Tuotteen ominaisuudet

|               |      |             |
|---------------|------|-------------|
| Lähtötoiminto |      | sulkeutuva  |
| Tuntoetäisyys | [mm] | 8           |
| Kotelo        |      | kierremalli |
| Mitat         | [mm] | M18 x 1     |

## Sähköiset tiedot

|                  |      |             |
|------------------|------|-------------|
| Taajuus AC       | [Hz] | 47...63     |
| Käyttöjännite    | [V]  | 20...250 AC |
| Suojausluokka    |      | II          |
| Napaisuussuojaus |      | ei          |

## Lähdöt


|                                           |      |                        |
|-------------------------------------------|------|------------------------|
| Lähtötoiminto                             |      | sulkeutuva             |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC       | [V]  | 5,5                    |
| Minimikuormitus                           | [mA] | 5                      |
| Maks. vuotovirta                          | [mA] | 2,5                    |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC  | [mA] | 300; (500 (...50 °C))  |
| Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö | [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
| Kytkentätaajuus AC                        | [Hz] | 20                     |
| Oikosulkusuojaus                          |      | ei                     |
| Ylikuormitussuojaus                       |      | ei                     |



## Induktiivinen anturi

IGA2008-ABOW

| Tunnistusalue                              |             |                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tuntoetäisyys                              | [mm]        | 8                                                                               |
| Todellinen tuntoetäisyys Sr                | [mm]        | 8 ± 10 %                                                                        |
| Toimintaetäisyys                           | [mm]        | 0...6,5                                                                         |
| Tarkkuus / poikkeamat                      |             |                                                                                 |
| Korjauskerroin                             |             | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
| Hystereesi                                 | [% Sr:stä]  | 1...15                                                                          |
| Kytkeänpisteen liukuma                     | [% Sr:stä]  | -10...10                                                                        |
| Käyttöolosuhteet                           |             |                                                                                 |
| Ympäristölämpötila                         | [°C]        | -25...80                                                                        |
| Suojausluokka                              |             | IP 67                                                                           |
| Mekaaniset tiedot                          |             |                                                                                 |
| Kotelo                                     |             | kierremalli                                                                     |
| Asennus                                    |             | uppoasennus ei sallittu                                                         |
| Mitat                                      | [mm]        | M18 x 1                                                                         |
| Kierremerkintä                             |             | M18 x 1                                                                         |
| Materiaalit                                |             | messinki niklattu; PBT                                                          |
| Näytöt / käyttöelementit                   |             |                                                                                 |
| Näyttö                                     | Tilanositus | 1 x LED, keltainen                                                              |
| Tarvikkeet                                 |             |                                                                                 |
| Toimitettavat osat                         |             | lukkomutterit: 2                                                                |
| Huomautuksia                               |             |                                                                                 |
| Pakkausyksikkö                             |             | 1 kpl                                                                           |
| Sähköinen liitäntä                         |             |                                                                                 |
| Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> |             |                                                                                 |
| Liitäntä                                   |             |                                                                                 |



BN =                      Johdinvärit :  
                              ruskea  
 BU =                      sininen