


## Induktiivinen anturi

IG-2008-ARKG/10M/PVC

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Tuotteen ominaisuudet

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Sähköinen rakenne  | PNP/NPN     |
| Lähtötoiminto      | sulkeutuva  |
| Tuntoetäisyys [mm] | 8           |
| Kotelo             | kierremalli |
| Mitat [mm]         | M18 x 1     |

## Sähköiset tiedot

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
| Suojausluokka     | II         |
| Napaisuussuojaus  | kyllä      |

## Lähdöt


|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP/NPN     |
| Lähtötoiminto                                 | sulkeutuva  |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 4,6         |
| Minimikuormitus [mA]                          | 4           |
| Maks. vuotovirta [mA]                         | 0,6         |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 400         |
| KytKentätaajuus DC [Hz]                       | 300         |
| Oikosulkusuojaus                              | kyllä       |
| Oikosulkusuojaustyyppi                        | tahdistettu |
| Ylikuormitussuojaus                           | kyllä       |



## Induktiivinen anturi

IG-2008-ARKG/10M/PVC

| Tunnistusalue                                |              |                                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tuntoetäisyys                                | [mm]         | 8                                                                               |
| Todellinen tuntoetäisyys Sr                  | [mm]         | 8 ± 10 %                                                                        |
| Toimintaetäisyys                             | [mm]         | 0...6,5                                                                         |
| Tarkkuus / poikkeamat                        |              |                                                                                 |
| Korjauskerroin                               |              | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
| Hystereesi                                   | [% Sr:stä]   | 3...15                                                                          |
| KytKentäpisteen liukuma                      | [% Sr:stä]   | -10...10                                                                        |
| Käyttöolosuhteet                             |              |                                                                                 |
| Ympäristölämpötila                           | [°C]         | -25...80                                                                        |
| Suojausluokka                                |              | IP 67                                                                           |
| Hyväksynnät / testit                         |              |                                                                                 |
| EMC                                          | EN 60947-5-2 |                                                                                 |
|                                              | EN 55011     | luokka B                                                                        |
| Mekaaniset tiedot                            |              |                                                                                 |
| Kotelo                                       |              | kierremalli                                                                     |
| Asennus                                      |              | uppoasennus ei sallittu                                                         |
| Mitat                                        | [mm]         | M18 x 1                                                                         |
| Kierremerkintä                               |              | M18 x 1                                                                         |
| Materiaalit                                  |              | PBT                                                                             |
| Näytöt / käyttöelementit                     |              |                                                                                 |
| Näyttö                                       | Tilanositus  | 1 x LED, keltainen                                                              |
| Tarvikkeet                                   |              |                                                                                 |
| Toimitettavat osat                           |              | lukkomutterit: 2                                                                |
| Huomautuksia                                 |              |                                                                                 |
| Pakkausyksikkö                               |              | 1 kpl                                                                           |
| Sähköinen liitäntä                           |              |                                                                                 |
| Kaapeli: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm <sup>2</sup> |              |                                                                                 |
| Liitäntä                                     |              |                                                                                 |



BK =                      Johdinvärit :  
musta