


Induktiivinen anturi

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IIS709

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	22
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M30 x 1,5

Sovellutus

Erityispiirre	Pidennetty tuntoetäisyys; Optinen säätöapu
---------------	--

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	ei

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	5
Minimikuormitus [mA]	5
Maks. vuotovirta [mA]	1



Induktiivinen anturi

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
KytKentätaajuus DC	[Hz]	100
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	22
Toimintaetäisyys	[mm]	0...17,6
Pidennetty tuntoetäisyys		kyllä

Tarkkuus / poikkeamat		
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	235,5
Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	M30 x 1,5
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit		messinki valkopronssipäällistetty; PBT

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen
	Säätöapu	1 x LED, vihreä
Optinen säätöapu		kyllä

Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

II5803




Induktiivinen anturi

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Liitäntä



BK =

Johdinvärit :
musta